



Kołki walcowe m6 DIN 7 Stal automatowa 1,5X12MM

Numer artykułu 39070.015.012

Marka -

UBB 500645322248

UNSPSC 31163203

Numer EAN 8717077079229

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.5 mm
Length	12 mm
d1 (m6)	1.5
Materiał	Stal automatowa

Info	Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
------	--

Normy

DIN	7
BS	≈1804-2
ISO	≈2338

Specyfikacja techniczna

c (maks.)	0.23
D (mm)	1.5
L (mm)	12

Rysunek techniczny

$r \approx 1.5$
FABORY

