

## Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 12X60MM



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 39100.120.060          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 950359045644           |
| UNSPSC         | 31163201               |
| Numer EAN      | 8715492805195          |
| Opakowanie 10  | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | 12 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Length              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał            | Stal sprężynowa                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał techniczny | 420-560 HV30                                                                                                                                                                                                                |
| Info                | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement.V<br>= Wytrzymałość<br>na ścinanie<br>podwójna min. w<br>kN.Dla średnicy<br>znamionowej otworu<br>d zalecana jest<br>tolerancja H12. |

### Normy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 1481 |
| ISO | 8752 |
| NEN | 2458 |
| BS  | 7060 |

### Specyfikacja techniczna

|            |      |
|------------|------|
| a (min.)   | 2    |
| d1 (maks.) | 12.8 |
| d1 (min.)  | 12.5 |
| d2 ≈       | 7.5  |
| D (mm)     | 12   |
| L (mm)     | 60   |
| s          | 2.5  |

### Rysunek techniczny



