

Wpusty zbieżne z noskiem klinowym DIN 6887 Stal C45+C Bez pokrycia 8X7X70MM



Numer artykułu	39220.087.070
Marka	-
UBB	950359641137
UNSPSC	31163207
Numer EAN	8715492811417
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	70 mm
Materiał	Stal
Materiał techniczny	C45+C

Obróbka powierzchni Bez pokrycia

Normy

ISO	R774
DIN	6887
BS	4235-1

Specyfikacja techniczna

b	8
Do trzonka $\varnothing$	22
Do trzonka $\varnothing \leq$	30
h (nom.)	7
h1	7.2
h2	11
L (mm)	70

Rysunek techniczny

