

Zawlecзки DIN 94 Stal Ocynkowane 16X125MM



Numer artykułu 39350.160.125

Marka -

UBB 500645412411

UNSPSC 31163204

Numer EAN 8717077045675

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	16 mm
Length	125 mm
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Info	Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) $\leq 1,2$ mm i tolerancja H14 dla d (znam.) $\geq 1,6$ mm i więcej. Kształt końców zawlecзки według danego producenta. Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Normy

DIN	94
NEN	182
ISO	1234
NF	E25-774

Specyfikacja techniczna

a (maks.)	6.3
b $\approx$	32
c (maks.)	30.8
c (min.)	27
d (min.)	15.1
D (mm)	16
L (mm)	125
d (max.)	15.4

Rysunek techniczny

