

Kołki z karbami zbieżnymi na całej długości DIN 1471 Stal automatowa 4X28MM



Numer artykułu 39710.040.028

Marka -

UBB 500645362665

UNSPSC 31163215

Numer EAN 8717077083356

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	4 mm
Length	28 mm
Materiał	Stal automatowa

Info V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Normy

NEN	≈2602
ISO	≈8744
DIN	1471

Specyfikacja techniczna

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	28
r ≈	4
Tolerancja	h11
V	10.6

Rysunek techniczny

