



Swiss Tech End mill 4 flute DIN 844 Regular Cobalt HSS Peak Power 20MM

Numer artykułu	3T060719
Marka	-
UBB	500650114266
UNSPSC	27110000
Numer EAN	5036140208100
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Długość rowka	38
Liczba rowków	4
Shank diameter tolerance	h6
Podawanie chłodziwa	Zewnętrzne
Średnica frezu	20
Typ wydrążarki	Ostrza czołowe
Typ wysięgu	Standardowa długość ostrza
Zastosowanie frezowania	zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów	stal węglowa, stal stopowa, miedź, żeliwo, stal nierdzewna
Kierunek skrętu	Prawy
Dokładność	e8
Liczba powierzchni tnących	1
Typ końcówki	Frez walcowo-czołowy
Kierunek cięcia	W prawo
Typ rowka	Helical

Normy

DIN 844, 1835B

Kąt spirali 30

Długość całkowita 104

Wymiary trzpienia
(mm) 20

UR LUNSE
IN FASTENING SOLUTIONS