

## Śruby oczkowe DIN 444 B Mosiądz CU2/CU3 M16X90



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 46181.160.090          |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500647893451           |
| UNSPSC         | 31161610               |
| Numer EAN      | 8717077278936          |
| Opakowanie 10  | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Średnica (d-D)      | M16       |
| d <sub>1</sub>      | M16       |
| Długość (L) (mm)    | 90        |
| Materiał            | Mosiądz   |
| Materiał techniczny | CU2/CU3   |
| Kierunek gwintu     | Prawy     |
| Gwint               | Metryczny |

### Normy

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 444 B |
|-----|-------|

### Specyfikacja techniczna

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| b (min.):<br>125mm < L ≤ 200mm | 44 |
| b (min.): L > 200mm            | 57 |
| b (min.): L ≤ 125mm            | 38 |
| d <sub>2</sub> (H9)            | 16 |
| d <sub>3</sub> (maks.)         | 32 |
| P                              | 2  |
| s (maks.)                      | 17 |

### Rysunek techniczny

