

Wkręty dociskowe z końcem płaskim iso 4766 ISO 4766 Mosiądz M5X8



Numer artykułu	46601.050.008
Marka	-
UBB	500651138751
UNSPSC	31162400
Numer EAN	8717077328334
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M5
Długość (L) (mm)	8
Gniazdo	Szczelina
Materiał	Mosiądz
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny

Normy

NF	E25-160
ISO	4766

Specyfikacja techniczna

d_t (maks.)	3.5
n (min.)	0.86
P	0.80

Rysunek techniczny

