



Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym **DIN 84** Mosiądz **CU2/CU3** **M2X10**

Numer artykułu	48020.020.010
Marka	-
UBB	950353188648
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8715492846808
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M2
Length	10 mm
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Mosiądz
Materiał techniczny	CU2/CU3
Gwint	Metryczny

Normy

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602

Specyfikacja techniczna

d-D	M2
Thread length (min.)	25
dk(maks.)	3.8
Pełen gwint L ≤	30
k (maks.)	1.3
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.5

Rysunek techniczny