

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M16X140

Numer artykułu 51000.160.140

Marka -

UBB 950351768094

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492251374

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	140 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Normy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2

Rysunek techniczny



