

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M27X240

Numer artykułu 51000.270.240

Marka -

UBB 952351682838

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492252227

Opakowanie 5 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M27
Length	240 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	240
P	3

Rysunek techniczny



