

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 Min.50 M12X190

Numer artykułu 51010.120.190

Marka -

UBB 500571238822

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715494125604

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	190 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Normy

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	190
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

