



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal nierdzewna A2 M10X45

Numer artykułu 51040.100.045

Marka -

UBB 952351680857

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492260512

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	45 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9 Dla

Normy

DIN 7984

elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Pełen gwint L ≤	35
k	6
L (mm)	45
P	1.5
s	7

Rysunek techniczny

