



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem na klucz sześciokątny DIN 6912 Stal nierdzewna A2 M10X45

Numer artykułu 51042.100.045

Marka -

UBB 951351904523

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492261304

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	45 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0",

Normy

DIN 6912

tak więc 8.8→08.8
10.9→010.9 oraz
12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
------------------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	26
---------------------------	----

d-D	M10
-----	-----

dh	5
----	---

dk	16
----	----

Pełen gwint $L \leq$	35
----------------------	----

k	6.5
---	-----

L (mm)	45
--------	----

P	1.5
---	-----

s	8
---	---

Rysunek techniczny

