



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 Min.50 M8X110

Numer artykułu 51050.080.110

Marka -

UBB 951351802636

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492263377

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	110 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Normy

NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Specyfikacja techniczna

b	28
d-D	M8
dk(maks.)	13
Pełen gwint L ≤	35
k (maks.)	8
L (mm)	110
P	1.25

Rysunek techniczny



