



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 70 M14X35

Numer artykułu 51050.140.035

Marka -

UBB 500633162804

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715494610483

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M14
Length	35 mm
Klasa	70
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Normy

BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762

Specyfikacja techniczna

b	40
d-D	M14
dk(maks.)	21
Pełen gwint L ≤	55
k (maks.)	14
L (mm)	35
P	2

Rysunek techniczny



