



Śruby z łbem stożkowym płaskim z **gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal** **nierdzewna A2 M2,5X4**

Numer artykułu 51060.025.004

Marka -

UBB 500696155869

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492026286

Opakowanie 1000 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M2.5
Length	4 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	10642
-----	-------

Info Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol

oznaczenia
poprzedza cyfra
"0", tak więc 8.8
→ 08.8 10.9 →
010.9 oraz 12.9 →
012.9. Dla elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Stare i nowe
wskazania mogą się
pojawiać wzajemnie
przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

d-D	M2.5
dk(maks.)	5.08
Pełen gwint $L \leq$	25
k (maks.)	1.69
L (mm)	4
P	0.45
s	1.5
α	90

Rysunek techniczny

