



## Śruby z łbem stożkowym płaskim z **gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal** **nierdzewna A2 M8X65**

Numer artykułu 51060.080.065

Marka -

UBB 500571271310

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715494131940

Opakowanie 100 Tylko pełne  
opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Diameter            | M8                      |
| Length              | 65 mm                   |
| Gniazdo             | Gniazdo<br>sześciokątne |
| Kształt łba         | Łeb stożkowy płaski     |
| Materiał            | Stal nierdzewna         |
| Materiał techniczny | A2                      |
| Kierunek gwintu     | Prawy                   |
| Gwint               | Metryczny               |

### Normy

ISO 10642

Info Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol

oznaczenia  
poprzedza cyfra  
"0", tak więc 8.8  
→ 08.8 10.9 →  
010.9 oraz 12.9 →  
012.9. Dla elementów  
złącznych ze  
stali nierdzewnej  
oznaczenie  
następuje poprzez  
oznaczenie cechy  
danej klasy na  
przykład: 70 (A2-70  
→ A2). Stare i nowe  
wskazania mogą się  
pojawiać wzajemnie  
przez jakiś czas.

## Specyfikacja techniczna

|                 |       |
|-----------------|-------|
| b (min.)        | 28    |
| d-D             | M8    |
| dk(maks.)       | 16.43 |
| Pełen gwint L ≤ | 45    |
| k (maks.)       | 4.96  |
| L (mm)          | 65    |
| P               | 1.25  |
| s               | 5     |
| $\alpha$        | 90    |

## Rysunek techniczny

