



Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A2 70 M1,6X20

Numer artykułu 51120.016.020

Marka -

UBB 500571321313

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715494119023

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M1.6
Length	20 mm
Klasa	70
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84

Specyfikacja techniczna

d-D	M1.6
Thread length (min.)	25
dk(maks.)	3
Pełen gwint L ≤	30
k (maks.)	1
L (mm)	20
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Rysunek techniczny