



Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stal nierdzewna A2 50 M3X5

Numer artykułu	51122.030.005
Marka	-
UBB	500571832095
UNSPSC	31161501
Numer EAN	8715494113014
Opakowanie 1000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	5 mm
Klasa	50
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	14580
-----	-------

Specyfikacja techniczna

b (min.)	25
d-D	M3
dk(maks.)	5.5
k (maks.)	2.4
L (mm)	5
P	0.5
Nasadka	10

Rysunek techniczny

