



Nakrętki sześciokątne niskie, drobnozwojne DIN 936 DIN 936 Stal nierdzewna A2 035 M10X1,00

Numer artykułu 51222.100.100

Marka -

UBB 500571835064

UNSPSC 31161727

Numer EAN 8715494113311

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Klasa	035
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Normy

DIN 936

Specyfikacja techniczna

d-D	M10
m	6
P	1
s	17

Rysunek techniczny

