



Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal nierdzewna A1/A2 M3X20

Numer artykułu 51292.030.020

Marka -

UBB 952351504636

UNSPSC 31161505

Numer EAN 8715492280336

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	20 mm
Gniazdo	Szczelina
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A1/A2
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Gwint	Metryczny
Info	W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.

Normy

NEN	1487
ISO	4766
DIN	551
NF	E25-160

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
D (mm)	2
dp	2
L (mm)	20
n	0.4
P	0.5

Rysunek techniczny

