



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 965 A-Z Stal nierdzewna A2 M3X25

Numer artykułu 51302.030.025

Marka -

UBB 951353119591

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8715492282170

Opakowanie 200 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	25 mm
Klasa	70
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(maks.)	5.6
Pełen gwint L ≤	22
k (maks.)	1.65
L (mm)	25
Nr wgłębienia krzyżowego	1
P	0.5

Rysunek techniczny

