

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X4MM



Numer artykułu	51428.015.004
Marka	-
UBB	500635835829
UNSPSC	31163201
Numer EAN	8717077009653
Opakowanie 1000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.5 mm
Length	4 mm
Materiał	Stainless spring steel
Info	Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w DIN 267-11. Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.a: krawędzie ścięte dwustronnie pod kątem 30°, aż do rozmiaru 7mm włącznie, kołki ponad 7mm mają jedną krawędź ściętą pod kątem 15°.

Normy

BS	≈7060
DIN	≈1481
NEN	≈2458
ISO	≈8752

Specyfikacja techniczna

a	0.25
d1 (maks.)	1.8
d1 (min.)	1.7
d2 ≈	1.1

Rysunek techniczny

D (mm)	1.5
L (mm)	4
s	0.3

FABORY

