



Kołki stożkowe, toczone DIN 1 B Stal nierdzewna A1 2,5X16MM

Numer artykułu	51560.025.016
Marka	-
UBB	950359180367
UNSPSC	31163205
Numer EAN	8715492295149
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	2.5 mm
Length	16 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A1

Normy

DIN	1-B
ISO	≈2339-B

Info

Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/ lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej. Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Specyfikacja techniczna

c (maks.)	0.4
d1	2.5
d2	8
d2 ≤	9
D (mm)	2.5
L (mm)	16
r ≈	2.5
W (min.)	5

Rysunek techniczny

