



Kołki z karbami w środkowej części na 1/3 długości **DIN 1475** Stal nierdzewna **A1** **5X20MM**

Numer artykułu 51587.050.020

Marka -

UBB 500697303690

UNSPSC 31163215

Numer EAN 8715492081230

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	20 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A1

Info

V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Normy

ISO	≈8742
DIN	1475
NEN	≈2606

Specyfikacja techniczna

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.3
L (mm)	20
r ≈	5
Tolerancja	h11
V	16.5

Rysunek techniczny

