



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M16X55

Numer artykułu 53570.160.055

Marka -

UBB 500571287092

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715494136594

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	55 mm
Klasa	80
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Specyfikacja techniczna

b	44
d-D	M16
dk(maks.)	24
Pełen gwint L ≤	60
k (maks.)	16
L (mm)	55
P	2
s	14

Rysunek techniczny

