

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 Min.50 M12X140

Numer artykułu 55010.120.140

Marka -

UBB 951351916824

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492324610

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	140 mm
Klasa	Min.50
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.75
s	19

Rysunek techniczny

