



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 70 M4X20

Numer artykułu 55050.040.020

Marka -

UBB 950351873019

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492327819

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	20 mm
Klasa	70
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A4
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	Rozmiary o średnicy M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Normy

NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Specyfikacja techniczna

b	20
d-D	M4
dk(maks.)	7
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	4
L (mm)	20
P	0.7

Rysunek techniczny



