

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 6X6X50MM



Numer artykułu	55510.066.050
Marka	-
UBB	950359624224
UNSPSC	31163207
Numer EAN	8715492347442
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	50 mm
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A5 (1.4571)
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

ISO	R773
BS	4235-1
NEN	2430
DIN	6885-A

Specyfikacja techniczna

b	6
Do trzonka $\varnothing$	17
Do trzonka $\varnothing \leq$	22
h	6
L (mm)	50

Rysunek techniczny

