



KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Srebrny metalik Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal 5.8 Powlekane tworzywem/ czarna oksydacja M10X21X20

Numer artykułu	58029.101.020
Marka	-
UBB	500689487808
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245079186
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Klasa	5.8
Kolor	Srebrny metalik
D1_MM	21mm
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy/stal
Obróbka powierzchni	Powlekane tworzywem/czarna oksydacja
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: Uchwyt odlew ze stopu cynku EN 12844. Części stalowe klasa 5.8. Wersja: Uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego. Stal oksydowana na czarno.

Normy

Specyfikacja techniczna

A	79
A1	90

Rysunek techniczny

D	16
D1	21
D2	22
D3	17
H	37
H2	23
H3	57.5
H4	61.5
H1	10
Liczba zębów	22
L	20
X	10

FABORY

