



KIPP Clamping levers 2K, internal thread Czarny/ Srebrny Stal nierdzewna 1.4305/tworzywo sztuczne M8X64,9

Numer artykułu 58073.080.064

Marka -

UBB 500689660222

UNSPSC 31162807

Numer EAN 4059245103379

Opakowanie 5 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Kolor	Czarny/Srebrny
D1_MM	17.5mm
Materiał	Stal nierdzewna/ tworzywo sztuczne
Materiał techniczny	1.4305
Gwint	Metryczny

Info

Materiał: Uchwyt:
komponent
z tworzywa
sztucznego
wzmocnionego
włóknem szklanym
z kołem zębatym z
odlewu cynkowego.
Miękki komponent:
Thermoflex na
bazie SEBS.
Części stalowe:
stal nierdzewna,
1.4305.Wersja:
Części ze stali
polerowanej.Uwaga:
Twarde i miękkie
elementy
dostarczane są
w standardzie w

Normy

kolorze czarno-
szarym RAL 7021.

FABORY

Specyfikacja techniczna

A	64.9
A1	74.4
B	17.6
D	13.5
D1	17.5
D2	19
H	28.5
H2	12.5
H3	41.2
H4	45.2
H1	6.5
Liczba zębów	20
T	12
X	8

Rysunek techniczny

