

FISCHER Tulejki do gwoździ, typ FNH Stal Ocynkowane FNH 8/70



Numer artykułu 63224.080.070

Marka -

UBB 500676092439

UNSPSC 31162103

Numer EAN 4048962293302

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (mm)	8
Długość (L) (mm)	70
Uwagi	Głębokość wiercenia (min.) do mocowania na wylot. Obciążenia w kN ważne dla zastosowań niestrukturalnych. Współczynnik bezpieczeństwa 4.
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Typ nr.	FNH

Normy

Specyfikacja techniczna

Beton \geq C20/25	0.70
Średnica (mm)	8
Głębokość wiercenia (min.)	80
Wiertło \varnothing	8
Efektywna głębokość kotwienia (h_{ef})	40
Zakres uchwytu (maks.)	30
Długość (L) (mm)	70

Rysunek techniczny

