



Brady Pre-Print/Cut Blank Sign header B30-241-595- ANSIWA 175PC

| | |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | 6S146626 |
| Marka | - |
| UBB | 500671596293 |
| UNSPSC | 46180000 |
| Numer EAN | |
| Opakowanie 1 | Tylko pełne opakowanie |

Parametry techniczne

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kolor | Czarny/Żółty |
| Szerokość (mm) | 101 |
| Maks. temp. pracy °C | 82 °C |
| Min. temp. pracy °C | -40 °C |
| Technologia wydruku | Thermal Transfer |
| Przepisy dotyczące produktu | IMO |
| Zawartość (pcs) | 175 |
| Powłoka | Gloss |
| Powłoka | Glanz |
| Powłoka | luciu |
| Powłoka | Połysek |
| Powłoka | Brillo |
| Powłoka | Lesk |
| Powłoka | Glanzend |
| Powłoka | Glossza |
| Powłoka | Gloss |
| Powłoka | lesk |
| Wysokość | 152 |
| Długość (L) (mm) | 101 |
| Grubość | 0.102 |
| Typ nr. | B-595 |

Normy

Waga (g) 1222

Kształt Rectangle

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS