

DeWalt Kotwy śrubowe łeb sześciokątny, typu TAPH Stal Perma-Seal 6,3X57MM



Numer artykułu	70565.063.057
Marka	-
UBB	500679571470
UNSPSC	31162101
Numer EAN	
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	6.3 mm
Length	57 mm
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Perma-Seal
Typ nr.	TAPH
Info	do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.ho = Głębokość wiercenia.Nrec = Zalecane obciążenie w kN w betonie.tfix = Grubość armatury.s = Szerokością powierzchni.

Normy

Specyfikacja techniczna

D (mm)	6.3
do	4.8
L (mm)	57
Nrec	0.5
s	5
tfix	32

Rysunek techniczny

