



SECURITY Hexalobular socket button head sleeve anchor with pin Stal nierdzewna A2 M10X80

Numer artykułu 70931.100.080

Marka -

UBB 500662899482

UNSPSC 31162101

Numer EAN 8712423035737

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Length	80 mm
Gniazdo	Hexalobular socket/ pin
Kształt łba	Łeb kulisty
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Metryczny
Info	d2 = Nominal diameter of drill bit.tfix = Grip range.Min. td = Recommended drilling depth.These anchors are not intended for heavy duty structural applications.Tooling available on request.

Normy

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)	3.5
---	-----

Rysunek techniczny

Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)

9.6

d-D M10

d2 12

dk(maks.) 17.5

k (maks.) 5.5

L (mm) 80

Min. td 52

tfix(maks.) 25

