



SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M10X95

Numer artykułu	70932.100.095
Marka	-
UBB	500662900371
UNSPSC	31162101
Numer EAN	8712423045866
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M10
Długość (L) (mm)	95
Gniazdo	Kinmar® permanent
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

Specyfikacja techniczna

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN)	3
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN)	8.5
d ₁ (maks.)	20.15
d ₂	12
Rozmiar napędu	KM10P
m (maks.)	9.4
Min. td	52
t _{fix} (maks.)	45

Rysunek techniczny

