



Milwaukee Wiertarka udarowa PFH 24 E

Numer artykułu	8K118591
Marka	-
UBB	500513709351
UNSPSC	23101502
Numer EAN	4002395235834
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Napięcie	230
Nominalny pobór mocy	670
Masa maszyny	2.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia	1.9
Wprowadzanie narzędzia	Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali	13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie	30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową	24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 3700
O (max.)	PFH 24 E
Safety	PFH 24 E
Type	BH_NF_inh_02_EN

Normy