



Bosch Wiertarka udarowa GBH 4-32 DFR 900W LB

Numer artykułu	B4350.000.125
Marka	-
UBB	500614451317
UNSPSC	27111602
Numer EAN	3165140600712
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Napięcie	0
Nominalny pobór mocy	900
Masa maszyny	4.7
Maks. energia pojedynczego uderzenia	4.2
Wprowadzanie narzędzia	Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali	13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie	32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową	32
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym	90
Maks. liczba uderzeń	3600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	800

Normy