

Fabory Wiertło cylindryczne stożkowe MK4 DIN 345 RN HSS Black 36,5 MM



Numer artykułu	F0129.365.001
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	240175057100
-----	--------------

UNSPSC	23241639
--------	----------

Numer EAN	8715494649025
-----------	---------------

Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie
--------------	------------------------

Parametry techniczne

Całkowita długość	344
Średnica wiertła	36.5
System mocowania	Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia	200
Nadaje się do stali	Tak
Materiał do cięcia	HSS
Kąt wierzchołkowy	118
Kształt trzpienia	Morse taper
Kierunek cięcia	Prawy
Wiertło spiralne	Tak

Normy