

## Śruby z łebem kwadratowym UNC ASME B18.6.2 Stal Bez pokrycia 3/4-10X5 Inch



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | U01080.075.0500        |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500624351804           |
| UNSPSC         | 31161620               |
| Numer EAN      | 8715492859778          |
| Opakowanie 5   | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Diameter            | 3/4 Inch                                     |
| Length              | 5 Inch                                       |
| Gniazdo             | Łeb kwadratowy                               |
| Kształt łba         | Łeb kwadratowy                               |
| Materiał            | Stal                                         |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                        |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia                                 |
| Gwint               | Całowy,<br>zunifikowany<br>grubozwojny (UNC) |

### Normy

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.6.2 |
|------|---------|

### Specyfikacja techniczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| F (max.)            | 0.75  |
| H (maks.)           | 0.582 |
| Zwoje gwintu na cal | 10    |

### Rysunek techniczny

