



Śruby z łbem sześciokątnym UNF ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Bez pokrycia Gr.8 1/4-28X2.3/4

Numer artykułu	U04160.025.0275
Marka	-
UBB	500620837335
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077350564
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/4 Inch
Length	2.3/4 Inch
Klasa	Gr.8
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	SAE J429
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zwoje gwintu na cal	28
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlementft = fully threaded

Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

Specyfikacja techniczna

F	0.4375
H	0.15625
LT(min.): L6 Inch	1

Rysunek techniczny

LT(min.): $L \leq 6$ Inch 0.75

FABORY

