



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 9/16-12X2.3/4

Numer artykułu	U07000.056.0275
Marka	-
UBB	500620914886
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077358898
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	9/16 Inch
Length	2.3/4 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM A574
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Info

Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of

Normy

ASME B18.3

FABORY these products may
cause hydrogen
embrittlement.ft =
fully threaded

Specyfikacja techniczna

A	0.844
H	0.562
J	0.4375
LT(min.)	1.5
Zwoje gwintu na cal	12

Rysunek techniczny

