



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 9/16-12X3.1/2

Numer artykułu	U07000.056.0350
Marka	-
UBB	500620915040
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077358911
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica	9/16
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Długość (cale)	3.1/2
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM A574
Kierunek gwintu	Prawy
TPI	12
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Info	Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning:
------	--

electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. ft = fully threaded

Specyfikacja techniczna

A	0,844
H	0.562
J	7/16
LT(min.)	1.5
Zwoje gwintu na cal	12

Rysunek techniczny

