



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokątnym **UNC ASME**
B18.3 Alloy steel ASTM F835
Bez pokrycia 1.1/4-7X8 Inch

Numer artykułu	U07410.125.0800
Marka	-
UBB	500621034163
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077368088
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/4 Inch
Length	8 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM F835
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Info

ft = z pełnym gwintemW związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może

Normy

ASME B18.3

FABORY spowodować
problemy z
pasowaniem gwintu.

Specyfikacja techniczna

A	2.438
H	0.683
J	0.875
LT(min.)	3.12
Zwoje gwintu na cal	7

Rysunek techniczny

