



Wkręty dociskowe z końcem płaskim **UNC ASME B18.3** **Alloy steel ASTM F912 Bez** **pokrycia 5/8-11X7/8**

Numer artykułu	U07810.062.0087
Marka	-
UBB	500624364369
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077371224
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5/8 Inch
Length	7/8 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Alloy steel
Materiał techniczny	ASTM F912
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Info All dimensions in above table are in inches. Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

ASME	B18.3
------	-------

C (maks.)	0.371
J	0.3125
T (min.)	0.312
Zwoje gwintu na cal	11

FABORY

