



Śruby z łbem soczewkowym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Ocynkowane #8-32X1.1/4

Numer artykułu	U24520.016.0125
Marka	-
UBB	500624934112
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8717077794849
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.8
Length	1.1/4 Inch
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Low carbon steel
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	32

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

Info

Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.322
H (maks.)	0.096
J (max.)	0.054
T (maks.)	0.058

Rysunek techniczny

