



## Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNF ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 5/8-18X2 Inch

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | U51041.062.0200        |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500621279776           |
| UNSPSC         | 31161605               |
| Numer EAN      | 8717077388314          |
| Opakowanie 5   | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Diameter            | 5/8 Inch                                |
| Length              | 2 Inch                                  |
| Klasa               | CW / CW1                                |
| Gniazdo             | Gniazdo sześciokątne                    |
| Kształt łba         | Łeb walcowy                             |
| Materiał            | Stal nierdzewna                         |
| Materiał techniczny | ASTM F837 304                           |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                   |
| Gwint               | Całowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF) |
| Info                | ft = z pełnym gwintem                   |

### Normy

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

### Specyfikacja techniczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| A                   | 0.938 |
| H                   | 0.625 |
| J                   | 0.5   |
| LT(min.)            | 1.75  |
| Zwoje gwintu na cal | 18    |

### Rysunek techniczny

