



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 #4-40X1/4 ft

Numer artykułu	U51050.011.0025
Marka	-
UBB	500621283224
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077388666
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	NO.4
Length	1/4 Inch
Klasa	CW / CW1
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info	ft = z pełnym gwintem

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Specyfikacja techniczna

A	0.183
H	0.112
J	0.09375
LT(min.)	0.75
Zwoje gwintu na cal	40

Rysunek techniczny

