



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 3/4-10X1.3/4 ft

Numer artykułu	U51050.075.0175
Marka	-
UBB	500621305001
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8717077390836
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	3/4 Inch
Length	1.3/4 Inch
Klasa	CW / CW1
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM F837 304
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info	ft = z pełnym gwintem

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Specyfikacja techniczna

A	1.125
H	0.75
J	0.625
LT(min.)	2
Zwoje gwintu na cal	10

Rysunek techniczny

